

MÁQUINA DE LIMPEZA DE MALTE / CEREAL

Malt / Cereal Cleaning Machine

Máquina de Limpieza de Malta / Cereal



LIMPEZA & SEPARAÇÃO

Aplicação

- Separação de impurezas e pó de grãos;
- Dois quadros de peneira montados em caixa de aço a prova de pó;
- Oscilação dos quadros através de rotação excêntrica;
- Caixa com tampa hermética para fácil substituição das peneiras;
- Dispositivo de aspiração regulável para retirada de impurezas leves;
- Janela de inspeção;
- Fabricação robusta de aço carbono com pintura de acabamento.

Características

- Caixa hermética;
- Sem contaminação do meio ambiente;
- Ampla faixa de ajuste na movimentação de peneira;
- Excelente qualidade de peneiramento;
- Não transmite vibrações para o edifício;
- Dimensões compactas;
- Fácil operação e manutenção.

Application

- For separating dirt and dust from grain;
- Two screens mounted on a steel dust-proof box;
- Screens oscillation by eccentric rotation;
- Box with airtight lid allows for easy substitution of sieve;
- Output device with adjustable suction to remove light impurities;
- Inspection window;
- Robust construction of carbon steel and paint finishing.

Characteristics

- Dustproof screening box;
- No pollution to the environment;
- Wide adjustment range of motion of the sieve;
- High screening efficiency
- No vibrations are transmitted to the building;
- Compact design;
- Easy operation and maintenance.

Aplicación

- Separación de impurezas y polvo de granos;
- Dos tamices montados en una caja hermética de acero;
- Oscilación de los tamices mediante rotación excéntrica;
- Caja con tapa hermética para facilitar el reemplazo de los tamices;
- Dispositivo de aspiración regulable para la eliminación de impurezas ligeras;
- Ventana de inspección;
- Construcción robusta en acero al carbono con acabado de pintura.


Características

- Caja de criba hermética;
- Sin contaminación ambiental;
- Amplio rango de ajuste del movimiento del tamiz;
- Excelente calidad de tamizado (screening);
- No transmite vibraciones al edificio;
- Dimensiones compactas;
- Fácil operación y mantenimiento.

Imagens | Images | Imágenes



Dimensional | Dimensionale



- ① Entrada de Material / Product Inlet
- ② Saída de Impurezas Graúdas / Overized Rejection
- ③ Saída de Finos / Undersize Rejection
- ④ Produto Limpo / Clean Product
- ⑤ Tampa para retirada das Peneiras / Cover for Maintenance
- ⑥ Motos / Drive Motor
- ⑦ Válvula de Regulagem de Vazão / Air Regulating valve
- ⑧ Aspiração / Aspiration
- ⑨ Chave Fim de Curso / Swing Watching

Tipo Type	Capacidade / Capacity m ³ /h	Potência do Motor Drive Motor KW	Vazão Aspiração Exhaust Air Volume Flujo Aspiración m ³ /min	Pressão Aspiração Pressure Aspiration Presión Aspiración dPa
CM36	36	0.75	38	150
CM62	62	0.75	65	150

Tipo Type	Dimensões / Dimensions / Dimensiones						
	A	B	C	D	ØE	ØF	L
CM36	1050	1200	350	1240	DN200	250	2035
CM62	1050	1943	500	1740	DN200	350	2035

Tipo Type	Dimensões Embalagem / Packing Dimensions Dimensiones Embalaje			Peso Weight KN		Código Code
	Largura Width Anchura	Altura Height Anchura	Comprimento Length	Bruto Brute	Líquido Liquid	
CM36	1250	1480	2350	9,0	7,0	984001
CM62	1770	1480	2350	11,8	9,8	984002

Todas as dimensões em milímetros
All dimensions on milimeters
Todas las dimensiones en milímetros



Centro de Testes
Test Center
Centro Tecnológico



Mão-de-obra especializada
Skilled personnel
Mano de obra especializada



Vista aérea da fábrica
Plant overview
Vista aérea de la fábrica

Zeppelin Systems Latin America Equip. Ind. Ltda.
Rua João XXIII, 650 - B. Cooperativa
São Bernardo do Campo, SP - Brasil - 09851-707
Tel. +55 11 4393-9400

jmb-info@zeppelin.com

zeppelin-la.com